


케이블 소켓 ASI-SD-FK-M12

Part Number: 18788

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 40 V
허용 가능 전류 부하	2 A
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 60 °C
제품 중량	16.8 g
종단 단면	1.5 mm ²
전기 연결	5-핀 일자형 소켓 / 절연 격리 기술
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
하우징 색상	흑색
잠금 너트에 대한 재질 정보	니켈 도금
하우징에 대한 재질 정보	PA
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 금 도금