


# 케이블 소켓 ASI-SD-PG-M12

Part Number: 18789

FESTO



## 자료 시트

특징	값
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	27.6 g
전기 연결	4-핀 플러그 소켓, 일자형 볼트 체결 단자
작동 전압 범위 AC	<= 125 V
허용 가능 전류 부하	3 A
케이블 패킹 연결	Pg9
종단 단면	0.75 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	니켈 도금
전기 접점 소재	청동