


소켓 MSSD-EB-M12-MONO

Part Number: 188024

FESTO

밸브 MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H용.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
스위칭 상태 표시기	LED
마운팅 형태	M2.5 센트럴 볼트형 슬레노이드 밸브 위
제품 중량	13.18 g
전기 연결 1	소켓, EN 175301-803, 타입 C
전기 연결 2	직선형 플러그, M12x1, 2핀, A 코딩
작동 전압 범위 DC	12 ... 24 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압 범위 AC	12 ... 24 V
허용 가능 전류 부하	0.12 A
서지 강도	2.5 kV
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PA
하우징 색상	투명
나사 타입 잠금 소재	스틸, 니켈 도금
씰 소재	HNBR NBR
전기 접점 소재	은 도금 구리 합금 황동, 도금