


분산화된 컨트롤러 DLP-VSE-2-5/2-C

Part Number(&P): 188463

FESTO

DLP 실린더 시리즈용.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 액세서리 포함
야외 사용	C1 - 날씨에 대한 보호지역 사용
작동 압력	3 ... 8 bar
공칭 작동 압력	6 bar
작동 전압 범위 DC	20.4 ... 28.8 V
최대 전류 소모	120 mA
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	3
상대 공기 습도	5 - 100 % 응축
보호 등급	IP65 조립된 조건 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	1,600 g
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
볼트 재질 자료	강철 아연 도금
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)