


밸브 터미널 IIMP-02-1/4-16-BU

Part Number(&P): 18877

FESTO

G1/4, 멀티핀 연결 포함
주문시, 밸브 터미널 Configurator를 구동해 주십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 밸브 기능 | 5/2 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘 |
| 표준 공칭 유량 | 1,300 ... 1,600 l/min |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 전기적 연결 | Multipol |
| 최대 밸브 연수 | 16 |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 보호 등급 | IP65 |
| 액추에이터 형태 | 전기적 |
| 밸브 터미널 타입 | 02 |
| 디자인 구조 | 피스톤 슬라이드 |
| 파일럿 공압 공급 | 외부 내부 |
| 밸브 터미널 구조 | 고정-격자 |
| 파일럿 압력 | 1.5 ... 10 bar |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 매체 온도 | -5 ... 50 °C |
| 재질 사항 | PWIS 물질 함유 |