


# 콘넥터 블록 VIGK-04-D-2-NPT

Part Number(&P): 18887

FESTO

밸브 터미널용.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



## 자료 시트

특징	값
폭	183 mm
작동 압력	-0.9 ... 16 bar
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
매체 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	UL - Recognized (OL)
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
외부 파일럿 공압 포트 12/14	NPT1/8-27
공압 연결구, 포트 1	NPT3/4-14
공압 연결구, 포트 2	NPT3/8-18
공압 연결구, 포트 3	NPT3/4-14
공압 연결구, 포트 4	NPT3/8-18
공압 연결구, 포트 5	NPT3/4-14
서브-베이스에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트