

흡착 그립퍼 ESG-60

Part Number: 189177

FESTO



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
흡착컵 직경	60 mm
조립 위치	수평
디자인 구조	윗면에 진공 연결 측면에 진공 연결 높이 보상 포함 긴 높이 컴펜세이터 포함
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 5
흡착형 형태	원형 평판 깊은 원형 원형, Extra-deep
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-30 ... 200 °C
진공 연결	G1/8 G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	FPM NBR PUR VQM (실리콘) Vulkollan®