


# 흡착 컵 홀더 ESH-HB-6-G

Part Number: 189212

FESTO

높이 보상자 없음, 측면 진공 연결.



## 자료 시트

| 특징               | 값  |
|------------------|--|
| 부피               | 7.25 cm <sup>3</sup>                         |
| 조립 위치            | 수평   |
| 디자인 구조           | 측면에 진공 연결                                    |
| 흡착컵 홀더에 대한 상관 관계 | 사이즈 6  |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010 [7:--]에 따른 대기중 공기            |
| 부식 방지 등급 KBK     | 1 - 부식 응력 수준 낮음                              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-A1-L                               |
| 주변 온도            | -10 ... 60 °C                                |
| 제품 중량            | 271 g  |
| 마운팅 형태           | 내부 (암) 나사산 포함                                |
| 흡착컵 마운팅          | M20x2  |
| 진공 연결            | G1/4   |
| 재질 사항            | RoHS 에 승인                                    |
| 브라켓 소재           | 알루미늄<br>니켈 도금 황동<br>POM<br>열-처리 강철<br>고합금 강철 |