



흡착컵 완료 ESS-80-EN

Part Number: 189358

FESTO

순쉬운 교체 가능,



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 최소 작업물 반경 | 160 mm |
| 공칭 사이즈 | 6 mm |
| 흡착컵 직경 | 80 mm |
| 흡착컵 용량 | 51.61 cm ³ |
| 연결 위치 | 상단 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 흡착컵 홀더에 대한 상관 관계 | 사이즈 5 |
| 흡착형 형태 | 원형, Extra-deep |
| 작동 압력 MPa | -95 ... 0 kPa |
| 작동 압력 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| 공칭 작동 압력 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [7:-]에 따른 대기중 공기 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -10 ... 70 °C |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 275 N |
| 공칭 작동 압력의 측면 힘 | 216 N |
| 제품 중량 | 141 g |
| 마운팅 형태 | 진공 포트를 통해 |
| 진공 연결 | M10 |
| 색상 | 흑색 |
| 지주 경도 | 60 +/- 5 |
| 나사산 플러그 소재 | 스틸, 니켈 코팅 POM 아연도금 및 크롬도금 강철 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 흡착 컵 소재 | NBR |