



흡착컵 완료 ESS-8X30-ON

Part Number: 189413

FESTO

순쉬운 교체 가능,



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2.5 mm
흡착컵 사이즈	8x30 mm
흡착컵 용량	0.376 cm ³
연결 위치	상단
조립 위치	어디든
흡착컵 홀더에 대한 상관 관계	사이즈 4
흡착형 형태	타원형, 평면
작동 압력 MPa	-95 ... 0 kPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
공칭 작동 압력	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-10 ... 70 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	10.9 N
공칭 작동 압력의 수평 측면 힘	17 N
공칭 작동 압력의 수직 측면 힘	13.5 N
제품 중량	3 g
마운팅 형태	진공 포트를 통해
진공 연결	M6
색상	흑색
지주 경도	50 +/- 5
재질 사항	RoHS 예 승인
흡착 컵 소재	NBR