


밸브 터미널 VIFB-03-B

Part Number(&P): 18980

FESTO

Valve terminal VIMP-/VIFB-03, with fieldbus connection.
단종 예정, 2012년까지 가능



자료 시트

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
표준 공칭 유량	300 ... 1,300 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	필드버스
최대 밸브 연수	26
최대 압력 존 수량	3
전기 I/O 시스템	예
주변 온도	-5 ... 50 °C
폭	18 mm 26 mm
보호 등급	IP65
배기 기능	유량 조절 가능
액츄에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	03
디자인 구조	피스톤 슬라이드
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	모듈형 및 확장 가능
내부 파일럿 에어작동 밸브 터미널용 작동 압력	4 ... 8 bar
파일럿 압력	4 ... 6 bar
진공에 대한 적합성	예
공칭 동작 전압 DC	24 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 50 °C