

# 밸브 터미널 VISB-03-B

Part Number(&P): 18990

FESTO

프로그램 가능

주문시, 밸브 터미널 Configurator를 구동해 주십시오.

이제품은 설정에만 의존한다면, 기술자료시트 상의 데이터 및 해당 액세서리가 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다.



## 자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

| 특징                        | 값  |
|---------------------------|--|
| 밸브 기능                     | 5/2 단동 솔레노이드<br>5/2 복동 솔레노이드<br>5/3 공급<br>5/3 배기<br>5/3 중간 위치 닫힘 |
| 표준 공칭 유량                  | 300 ... 1,300 l/min  |
| 작동 압력                     | -0.9 ... 10 bar  |
| 전기적 연결                    | 내장형 컨트롤러   |
| 최대 밸브 연수                  | 26   |
| 최대 압력 존 수량                | 3  |
| 전기 I/O 시스템                | 예  |
| 주변 온도                     | -5 ... 50 °C   |
| 폭                         | 18 mm<br>26 mm   |
| 보호 등급                     | IP65   |
| 배기 기능                     | 유량 조절 가능   |
| 액츄에이터 형태                  | 전기적  |
| 밸브 터미널 타입                 | 03   |
| 디자인 구조                    | 피스톤 슬라이드   |
| 파일럿 공압 공급                 | 외부<br>내부   |
| 밸브 터미널 구조                 | 모듈형 및 확장 가능  |
| 내부 파일럿 에어작동 밸브 터미널용 작동 압력 | 4 ... 8 bar  |
| 파일럿 압력                    | 4 ... 6 bar  |
| 진공에 대한 적합성                | 예  |
| 공칭 동작 전압 DC               | 24 V   |
| 부식 방지 등급 KBK              | 2  |
| 매체 온도                     | -5 ... 50 °C   |