



# 반-회전 드라이브 DRE-50-F10-Q08-FO-O

Part Number(&P): 190170

FESTO

단동, VDI/VDE 3845 에 따른 공압 연결, Namur 밸브는 직접 플랜지 마운팅 가능



## 자료 시트

특징	값
액츄에이터의 사이즈	50
플랜지 홀 패턴	F10
회전 각도	90 deg
0 에서 끝단 조절 범위	-4 ... 8 deg
90 에서 끝단 조절 범위	-8 ... 4 deg
표준에 따른 피팅 연결구	ISO 5211
쿠션	쿠션 없음
조립 위치	어디든
작동 모드	단동
디자인 구조	랙과 피니언
위치 감지	없음
달힘 방향	스프링력, 열림
표준에 따른 밸브 연결	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
작동 압력	2 ... 10 bar
ATEX 인증	II 2 GD c X
ATEX 승인	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
부식 방지 등급 KBK	3
주변 온도	-20 ... 80 °C
사이클 0°-90°-0° 당 공기 소모량	12 l
제품 중량	12,200 g
샤프트 연결	V22
공압 연결구	서브-베이스 G1/4
재질 사항	PWIS 물질 함유