


# Non-return 밸브 HB-1/4-QS-5/16-U

Part Number: 190864

FESTO

QS 플러그 컨넥터에서 수 나사산까지의 유량.  
이 Type은 진공에 적합.



## 자료 시트

| 특징              | 값                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 밸브 기능           | Non-return 기능                    |
| 공압 연결구, 포트 1    | QS-5/16                          |
| 공압 연결구, 포트 2    | 1/4 NPT                          |
| 마운팅 형태          | 나사산                              |
| 표준 공칭 유량        | 739 l/min                        |
| 작동 압력           | -1 ... 10 bar                    |
| 주변 온도           | 0 ... 60 °C                      |
| 하우징 소재          | 황동                               |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| 최소 차압, 개방       | 0.1 bar                          |
| 최소 차압, 폐쇄       | 0.2 bar                          |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 제품 중량           | 24 g                             |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                        |