



# 진공 흡착컵 ESV-40-BU

Part Number: 191061

FESTO

소모품, 순쉬운 교체 가능



## 자료 시트

특징	값
흡착컵의 높이 보상기	9.5 mm
최소 작업물 반경	90 mm
흡착컵 직경	40 mm
흡착컵 용량	11.699 cm <sup>3</sup>
연결 위치	상단
조립 위치	어디든
흡착형 형태	원형, 벨로우즈 1.5 conv
작동 압력 MPa	-95 ... 0 kPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
공칭 작동 압력	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-20 ... 60 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	52.3 N
제품 중량	9.8 g
색상	청색
지주 경도	60 +/- 5
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	PUR