


인터페이스 CAMC-F-EP

Part Number: 1911917

FESTO

필드버스 인터페이스용 플러그인 카드.



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-25 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 95 % 비-응결
보호 등급	IP20 조립된 조건
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	75 g
마운팅 형태	CMMP-AS...-M3의 플러그인 모듈
재질 사항	RoHS 에 승인
조립 위치	어디든
프로토콜	EtherNet/IP
통신 프로파일	FHPP
Baud rate	10/100 Mbit/s (Full/Half)
토폴로지	스타 링 라인
매체 중복성	DLR
IP 주소 할당	FCT DHCP BOOTP DIP 스위치
필드버스 인터페이스	2x 소켓 RJ45
최대 사이클 타임	1 ms
LED 표시	이더넷 통신 모니터링 이더넷 통신 모니터링 모듈 상태 네트워크 상태
설정 지원	EDS
파라미터 설정	FCT
추가 기능	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch