



# 충격 완충기 YSRW-16-26

Part Number: 191197

FESTO

자체 조절, 혁신된 특성 곡선.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	16
행정거리	26 mm
쿠션	자체-조정 소프트 특성
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	3 m/s
짧은 Reset 시간	0.3 s
긴 Reset 시간	1 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
쿠션 길이	26 mm
최대 정지력	2,000 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	35 J
시간 당 최대 에너지 소모	68,000 J
최대 잉여 에너지	0.16 J
Reset 력	6 N
제품 중량	190 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	스틸, 아연도금
피스톤 로드 소재	고합금 강철