



# 솔레노이드 밸브 MN2H-2X30-D-01-ZSR

Part Number(&P): 191348

FESTO

중앙 플러그, 원형  
단종 예정, 2009년까지만 가능



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	2x3/2 열림, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	26 mm
표준 공칭 유량	900 l/min
작동 압력	2 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	공압 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	8 mm
격자 치수	27 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	VDMA 24563
수동 작동	액세서리 포함, 멈춤쇠
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
b 값	0.27
C 값	3.8 l/sbar
Off 스위칭 시간	29 ms
On 스위칭 시간	18 ms
특성 코일 자료	24V DC: 1,5W
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 50 °C
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	320 g
전기 연결	중앙 플러그 원형 디자인 M12x1
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 배기 포트 82/84	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스 VDMA 24563 사이즈 1
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트