



압축 공기 탱크 VZS-20-B

Part Number: 192161

FESTO



자료 시트

특징	값
용량	20 l
조립 위치	하방 배수구
표준에 따름	EN 286-1
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
작동 압력	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.775 ... 232 psi
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 단순 압력 용기 규정에 대응
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] 질소
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 100 °C
주변 온도	-10 ... 100 °C
최대 조임 토크, 연결 나사산	130 Nm
최대 조임 토크, 배수기	27 Nm
제품 중량	9,000 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
응축수 배수기 연결	G3/8
공압 연결구	G1
에어 탱크 소재	스틸, 분말 코팅