


유지 클립
MKRS-10-B
Part Number: 192287

FESTO

고정된 커버에 탄성 도관 고정용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|------------------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| 제품 중량 | 9 g |
| 마운팅 형태 | 프로파일 마운팅 플러그 인 관통 홀 포함 옵션 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |