

# 서비스 유니트 FRC-3/4-D-5M-DI-MAXI



FESTO

Part Number: 192412

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터 압력조절기/윤활기 조합, 5 μ 필터, 금속 보호망 포함.  
수동 배수기 포함. 압력 게이지 포함. 직접 제어 압력 조절기 포함.  
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

| 특징               | 값                                   |
|------------------|-------------------------------------|
| 사이즈              | MAXI                                |
| 시리즈              | D                                   |
| 액츄에이터 자물쇠        | 잠금 장치 포함 회전 손잡이                     |
| 조립 위치            | 수평 +/- 5                            |
| 응축수 배수기          | 수동 회전                               |
| 디자인 구조           | 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기<br>비례 표준 분류 윤활기 |
| 최대 응축수 용량        | 43 cm <sup>3</sup>                  |
| 필터 등급            | 5 μm                                |
| 바울 보호망           | 금속 바울 보호망                           |
| 압력 게이지           | 압력 게이지 포함                           |
| 작동 압력            | 1 ... 16 bar                        |
| 압력 조절 범위         | 0.5 ... 12 bar                      |
| 최대 압력 Hysteresis | 0.4 bar                             |
| 표준 공칭 유량         | 3,600 l/min                         |
| 작동 매체            | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]       |
| 매체 온도            | -10 ... 60 °C                       |
| 주변 온도            | -10 ... 60 °C                       |
| 제품 중량            | 2,670 g                             |
| 마운팅 형태           | 라인 설치                               |
| 공압 연결구, 포트 1     | G3/4                                |
| 공압 연결구, 포트 2     | G3/4                                |
| 하우징 소재           | 아연 다이캐스트                            |
| 보울 소재            | PC                                  |