



Non-return 밸브 VBNF-LBA-G14-Q8

Part Number: 1927027

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	파일럿 Non-return 기능
공압 연결구, 포트 1	QS-8
공압 연결구, 포트 2	G1/4
파일럿 공압 포트 21	QS-8
마운팅 형태	나사산
작동 압력	0.2 ... 10 bar
파일럿 압력	2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	PBT
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
조립 위치	어디든
작동 유형, 제어 비반환 기능	공압
수동 배기 기능	누름
회전 능력	360° / 연속 회전 허용 불가
작동 압력 전체 온도 범위	0.2 ... 10 bar
표준 유량 1 -> 2 6에서 0 bar까지	1,100 l/min
표준 유량 1 -> 2 6에서 5 bar까지	620 l/min
Off 스위칭 시간	11 ms
On 스위칭 시간	8 ms
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
공칭 조임 토크	10 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	65.6 g
커버 소재	ES-BE
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	PBT
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	전조 알루미늄 합금
Release ring 소재	POM