

끝단 정지 부품 YSRWJ-7-10-A


Part Number: 192967

단종 예정 제품

선행 모듈 HMPL용.

단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	7
행정거리	10 mm
쿠션	자체-조정 소프트 특성
조립 위치	어디든
정밀 조절	0.03 mm
위치 감지	근접 센서용
최대 충격 속도	3 m/s
짧은 Reset 시간	≤ 0.2 s
긴 Reset 시간	< 1 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
쿠션 길이	10 mm
최대 정지력	300 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	2 J
시간 당 최대 에너지 소모	15,000 J
최대 잉여 에너지	0.01 J
Reset 력	1.7 N
제품 중량	75 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
씰 소재	NBR
하우징 소재	황동 니켈 도금
피스톤 로드 소재	고합금 강철