


케이블 포함 플러그 소켓 KMF-1-24-10-LED

Part Number: 193458

FESTO

조립됨, F 솔레노이드용.



자료 시트

특징	값
스위칭 상태 표시기	LED
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	620 g
전기 연결	플러그 소켓
공칭 동작 전압 DC	24 V
보호 접지 연결	가능
케이블 길이	10 m
케이블 직경	6 mm
케이블 구조	3x0,75
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	PC POM
전기 접점 소재	청동