


케이블 포함 플러그 소켓 KMYZ-4-24-2,5-B

Part Number: 193691

FESTO

급속 전환 밸브용



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	M2 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	32 g
전기 연결	플러그 소켓, 각형 케이블 사각 디자인, MSZC
작동 전압 범위 DC	3 ... 36 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
보호 접지 연결	사용 불가
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	표준
케이블 구조	2x0,35
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	PA
전기 접점 소재	청동