


톱니 벨트 축 DGE-18- -ZR


Part Number: 193741
단종 예정 제품

FESTO

벨트 전동축
단종 예정 제품. 2021년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



예시 표시



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
드라이브 피니언의 유효 직경	16.55 mm
작업 행정거리	1 ... 1,000 mm
사이즈	18
행정거리 보류	46.5 mm
톱니 벨트 확장	0.2 %
톱니 벨트 피치	2 mm
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드 Heavy-Duty 가이드
디자인 구조	전기-기계 선형 축 톱니 벨트 포함
모터 타입	스텝 모터 서보 모터
최대 가속	20 m/s ²
최대 속도	2 m/s
반복 정확도	±0,08 mm
주변 온도	-10 ... 40 °C
최대 드라이브 토크	0.5 Nm
최대 급송력 Fx	60 N
무 부하 토크	0.2 Nm
행정거리 미터당 관성 질량 모멘트 JH	0.021 kgcm ²
작업 부하의 kg당 관성 질량 모멘트 JL	0.685 kgcm ²
급송 계수	52 mm/U
엔드 캡 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
관성 보상자 소재	PA-강화
프로파일 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
커버 테이프 소재	고합금 강철, 부식방지
드라이브 커버 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
가이드 슬라이드 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
가이드 레일 소재	롤러 베어링 강철