

벨로우즈 실린더 EBS-80-110

Part Number(&P): 193794

FESTO

유지 보수 필요 없음, Stick/slip 현상 없음, 설치 공간이 적은 곳에 적합.
배관의 적절한 구부림을 유지(격막 손상 방지)를 위해, 복귀
행정은 단지 0.9 bar 이하의 최소 압력에서만 이루어져야 함.(격막
손상 방지)

단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
사이즈	80
필요 설치 직경	100 mm
행정거리	110 mm
확장시 최대 높이	205 mm
최대 경타 각도	15 deg
최대 오프셋	10 mm
최소 설치 높이	95 mm
작동 모드	단등
작동 압력	0.9 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기 윤활된 압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-40 ... 70 °C
Reset 력	350 N
제품 중량	400 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구	G3/8
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
벨로우즈에 대한 재질 정보	CR