


유량 조절 밸브 GRO-QS-3

Part Number: 193971

FESTO

반동 기능 미포함



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	QS-3
공압 연결구, 포트 2	QS-3
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	전면 판넬 설치 관통 홀 포함 액세서리 포함 옵션
정방향 표준 공칭 유량	85 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	120 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	PA-강화
조립 위치	어디든
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	12 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
Release ring 소재	POM
널링 헤드 소재	PA-강화
조정 나사 소재	고합금 강철