

2차원 평면 갠트리 EXCH-60-

Part Number: 1939785

FESTO



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	60
조립 위치	수평 가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
디자인 구조	2차원 평면 갠트리
작동 압력	<= 8 bar
최대 수평 가속	50 m/s ²
최대 수직 가속	30 m/s ²
최대 수평 속도	5 m/s
최대 수직 속도	3 m/s
반복 정확도	±0,1 mm
정격 사용 시간	100 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 머신 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-10 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 % 비-응결
음향 압력 레벨	81 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	10 ... 50 °C
최대 동적 응답일 때 정격 하중	6 kg
마운팅 형태	마운팅 키트 포함 조절 키트 포함 슬롯 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인