


제어 유닛 SPC200-MMI-1F

Part Number(&P): 194018

FESTO

Commission, 프로그래밍, 진단 용.
단종 예정, 2007년까지만 가능



자료 시트

특징	값
설정 지원	EDS 파일
디스플레이	2x 16 문자 LCD-Display
제어 부품	6 키 멤브레인 키패드
공칭 동작 전압 DC	24 V
정격 전류 소모, 플러그인 모듈	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	225 g
MMI 인터페이스 디자인	RS232C 전기적 절연 9600 - 115200 Baud 데이터의 8 비트 1 정지 비트 even parity 응답 확인 없음
전기 연결, 작동 전압	단자대 띠 3-핀
전기 연결, MMI-1	플러그 SUB-D 9-핀