



# 공압 압력 조절기

## LRPS-1/4-2,5

Part Number: 194691

FESTO

압력 게이지 미포함, 잠금 가능 조절기 헤드.  
이 제품에는 정밀 압력 게이지 Type MAP 또는 Type FMAP 사용.



### 자료 시트

특징	값
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	파일럿 정밀 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
작동 압력 MPa	0.1 ... 1.2 MPa
작동 압력	1 ... 12 bar
압력 조절 범위	0.05 ... 2.5 bar
최대 압력 Hysteresis	0.02 bar
표준 공칭 유량	1,800 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	410 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄