

# 서비스 유니트 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A


Part Number: 194943

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

필터/압력 조절기/윤활기 조합, D 시리즈, 잠금식 조절기 헤드 포함.  
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 윤활기
최대 응축수 용량	80 cm <sup>3</sup>
필터 등급	40 μm
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	G1/4이 준비됨
작동 압력	2 ... 12 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.4 bar
표준 공칭 유량	7,700 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---:--]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,490 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC