



서비스 유니트 조합 LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KE-A

Part Number(&P): 195199

FESTO

잠금가능 압력조절기 헤드 및 압력 게이지, 공칭 압력 12 bar,
비운할 처리 압축 공기용.



자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	분기 모듈 압력 센서 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기
최대 응축수 용량	43 cm ³
바울 보호망	급속 바울 보호망
압력 게이지	압력 게이지 포함
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
입력 압력 1	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	6,000 l/min
작동 매체	압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,840 g
마운팅 형태	옵션 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/4
하우징에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC