


연결 케이블 KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B

Part Number: 196064

FESTO

솔레노이드 밸브 CPE-M1BH, CPE10SC 및 멀티핀 분배기 MPV용.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
추가 기능	홀딩전류 감소
스위칭 상태 표시기	LED
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 50 °C
조임 토크	0.25 Nm
제품 중량	18 g
전기 연결	각형 소켓 / 일자형 플러그 사각 디자인 / M8x1 2-핀 / 3-핀
케이블 구조	2x0,25
케이블 직경	3.4 mm
케이블 길이	0.5 m
보호 접지 연결	사용 불가
마운팅 형태	M2 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PA
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PUR)
크림프 콘넥터용 재질 정보	청동