


케이블 소켓 ASI-SD-FK180

Part Number: 196089

FESTO

AS-i 리본 케이블용, 프로파일 180° 회전가능



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	어디든
제품 중량	6.2 g
전기 연결	2-핀 플러그 소켓, 일자형
작동 전압 범위 DC	≤ 75 V
작동 전압 범위 AC	≤ 60 V
허용 가능 전류 부하	3 A
종단 단면	1.5 mm ²
보호 등급	IP65
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA
전기 접점 소재	청동