

# 플라스틱 배관 PFAN-10X1,5-NT

Part Number: 197064

FESTO

식품 가공 산업용으로 인증, 150°C까지 온도용



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	10 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	140 mm
내부 직경	7 mm
최소 휨 반경	22 mm
사용 설명서	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.6 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 232 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
재료 발화점 실험	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	추가 재료 정보 참조 적합성 선언 참조
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
주변 온도	-20 ... 150 °C
길이에 따른 제품 중량	0.087 kg/m
공압 연결구	외부 직경 10 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	투명
지주 경도	D 60 +5
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PFA