


매니폴드 블록 MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB

Part Number: 197250

FESTO

PCB 에 직접 마운팅용 매니폴드 블록형 밸브 MHA1-...-PI



자료 시트

특징	값
최대 밸브 연수	8
작동 압력	0 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 40 °C
밸브에 대한 마운팅 방법	내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M3
공압 연결구, 포트 3	M5
연결 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금