


# 매니폴드 블록 MHA1-PR8-3-PI-PCBM

Part Number: 197255

FESTO

PCB 에 직접 마운팅용 매니폴드 블록형 밸브 MHA1-...-PI, 공압 멀티핀 플러그 포함.



## 자료 시트

| 특징              | 값                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 최대 밸브 연수        | 8                                |
| 작동 압력           | 0 ... 8 bar                      |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통                  |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L                   |
| 주변 온도           | 0 ... 40 °C                      |
| 밸브에 대한 마운팅 방법   | 내부 (암) 나사산 포함                    |
| 공압 연결구, 포트 1    | M5                               |
| 공압 연결구, 포트 2    | M3                               |
| 공압 연결구, 포트 3    | M5                               |
| 연결 플레이트 소재      | 전조 알루미늄 합금                       |