

# 탠덤 실린더 ADVUT-40x3- -P-A-S6

Part Number(&P): 197285



FESTO

무접점 스위치, 용접 환경용

플랜지 마운팅 FUA-...는 이 제품의 엔드 캡 끝에만 마운팅됩니다.

피스톤 로드 나사용 너트가 포함됩니다.

단종 예정, 2010년까지만 가능.



## 자료 시트

특징	값
행정거리	1 ... 150 mm
피스톤 직경	40 mm
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
피스톤 로드 끝단	암 나사산
디자인 구조	피스톤 피스톤 로드 프로파일 몸체
위치 감지	근접 센서용
사양	S6: 내열성 실린더 최대 150도
작동 압력	1.4 ... 10 bar
작동 매체	건조, 윤활 또는 비윤활
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	0 ... 120 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	633 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	2,020 N
마운팅 형태	옵션 액세서리 포함 내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구	M5
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
씰에 대한 재질 정보	FPM
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철