


밸브 터미널 MH2

Part Number(&P): 197335

FESTO

고속 스위칭 밸브 포함.
 단종 예정, 2007년까지만 가능
 제품 설정을 하기 위해서는 제품을 장바구니에 담으시기 바랍니다..
 이제품은 설정에만 의존한다면, 기술자료시트 상의 데이터 및
 해당 액세서리가 정확하게 일치하지 않을 수도 있습니다.



자료 시트

~ConfIndependentDatasheet

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 열림, 단동 솔레노이드
표준 공칭 유량	100 l/min
공압 작동 라인	M5
작동 압력	-0.9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	개별 연결 Multipol
최대 밸브 연수	10
주변 온도	-5 ... 40 °C
폭	10 mm
보호 등급	IP40 IP65
공칭 사이즈	2 mm
격자 치수	14 mm
배기 기능	유량 조절 가능
액츄에이터 형태	전기적
디자인 구조	압력-해제 포펫 밸브
파일럿 형태	직접
밸브 터미널 구조	고정-격자
스위칭 상태 표시기	예, 소켓 포함
진공에 대한 적합성	예
공칭 동작 전압 DC	5 V 24 V 12 V
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 40 °C
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형