

# 나선형 플라스틱 배관 PUN-4X0,75-S-1-BL

Part Number: 197588

FESTO

높은 탄력성, 폭 넓은 범위에 가수 분해 방지



## 자료 시트

특징	값
작업 길이	1 m
외부 직경	4 mm
블록 길이	0.284 m
내부 직경	2.6 mm
코일 직경	25 mm
권선 수	45
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 ... 60 °C
제품 중량	27 g
공압 연결구	외부 직경 4 mm의 푸쉬인 커넥터용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 3mm용 바브드 커넥터 내경 3mm용
색상	청색
지주 경도	D 52 +/-3
튜브 소재	TPE-U(PU)