

# 나선형 플라스틱 배관 PUN-8X1,25-S-6-BL

Part Number: 197595

FESTO

높은 탄력성, 폭 넓은 범위에 가수 분해 방지



## 자료 시트

| 특징              | 값  |
|-----------------|--|
| 작업 길이           | 6 m  |
| 외부 직경           | 8 mm   |
| 블록 길이           | 0.904 m  |
| 내부 직경           | 5.7 mm   |
| 코일 직경           | 60 mm  |
| 권선 수            | 87   |
| 온도에 따른 작동압력     | -0.95 ... 10 bar   |
| 인증              | TÜV  |
| 인증서 발행 부서       | B 013277 0506 00   |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                    |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L   |
| 주변 온도           | -35 ... 60 °C  |
| 제품 중량           | 440 g  |
| 공압 연결구          | 외부 직경 8 mm의 푸쉬인 커넥터용<br>너트 포함 바브드 커넥터 내경 6mm용<br>바브드 커넥터 내경 6mm용 |
| 색상              | 청색   |
| 지주 경도           | D 52 +/-3  |
| 튜브 소재           | TPE-U(PU)  |