


# 밸브 터미널 CDVI5.0

Part Number: 197648

FESTO

밸브 터미널 CDVI, 클린 디자인.



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 열림, 단동 솔레노이드 여유 홀 포함 2.5 Nm 2/2 닫힘, 단동 솔레노이드 5/3 중간 위치 닫힘 5/3 배기 5/3 공급 5/2 복동 솔레노이드 2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드
밸브 사이즈	24 mm
최대 표준 공칭 유량	650 l/min at 24 mm
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
인증	C-Tick
표준에 기반	ISO 14159 EN 1672-2
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	3
매체 온도	-5 ... 50 °C
보호 등급	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
전기적 연결	멀티핀 플러그 필드버스
스위칭 상태 표시기	LED
재질 사항	RoHS 에 승인
액추에이터 형태	전기적
전기 I/O 시스템	예
밸브 터미널 타입	15
최대 밸브 연수	16
밸브 터미널 구조	모듈형