

결합 너트 MCK-PK-13

Part Number: 206504

FESTO

금속 버전.



자료 시트

특징	값
사이즈	암 나사산 M22x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	너트 포함 바브드 커넥터 내경 13mm용
유니언 너트 소재	아노다이징 알루미늄
재질 사항	RoHS 에 승인