


결합 너트 MCK-PK-3-KU

Part Number: 211289

FESTO

폴리머 디자인.



자료 시트

특징	값
사이즈	암 나사산 M6x0.75
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	외경 4mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 3mm용
유니언 너트 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인