

플라스틱 배관 PL-6-NT

Part Number(&P): 2237

FESTO

CK 및 N 콘넥터용 (식품 가공 산업에 사용 승인)
최대 압력 값은 최대 온도에서 허용가능.



자료 시트

특징	값
외부 직경	8.4 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	39 mm
내부 직경	6 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 9 bar
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
식품 산업용 승인	FDA 2002/72/EG
주변 온도	-30 ... 60 °C
인증	TÜV
길이에 따른 제품 중량	0.025 kg/m
색상	투명
지주 경도	D 42 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
튜브에 대한 재질 정보	PE