


# 축 키트 EAMM-A-P6-38A-60P

Part Number: 2264375

FESTO

전동 드라이브에 적합.



## 자료 시트

| 특징                | 값              |
|-------------------|----------------|
| 조립 위치             | 어디든            |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도             | -25 ... 60 °C  |
| 상대 공기 습도          | 0 - 95 %       |
| 보호 등급             | IP40           |
| 주변 온도             | -10 ... 60 °C  |
| 이송 가능 토크          | 6.5 Nm         |
| 제품 중량             | 210 g          |
| 인터페이스 코드, 액추에이터   | P6-38A         |
| 인터페이스 코드, 모터 인    | 60P            |
| 인터페이스 코드, 커플링 하우징 | 38A            |
| 재질 사항             | RoHS 에 승인      |