



반-회전 드라이브
DRRD-12-180-FH-PA
 Part Number: 2282067

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|----------------------------------|
| 사이즈 | 12 |
| 쿠션 각도 | 32 deg |
| 양쪽 사이드에서 회전 각도 세팅 범위 | +10 /-100 deg |
| 회전 각도 | 180 deg |
| 쿠션 | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 랙과 피니언 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 작동 압력 MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 작동 압력 | 3 ... 8 bar |
| 작동 모드 | 복동 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.8 Nm |
| 허용 가능 관성 질량 모멘트 | 0.008 kgm ² |
| 제품 중량 | 380 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 옵션 |
| 공압 연결구 | M5 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 드라이브 샤프트 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 씰 소재 | NBR TPE-U(PU) |
| 하우징 소재 | 전조 알루미늄 합금 부드러운 양극처리 |