


# 기어 박스 EMGA-80-P-G3-EAS-80

Part Number: 2297690

★ 핵심 제품군

서보 모터에 적합.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	80 mm
모터 플랜지 사이즈	80 mm
비틀림 백래쉬	0.12 deg
기어 유닛 형태	유성 기어 유닛
기어 유닛 비	3:1
최대 입력 속도	7,000 1/min
기어 유닛의 작동 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	85 Nm
기어 유닛의 관성 질량 모멘트	0.77 kgcm <sup>2</sup>
최대 출력 토크	136 Nm
최대 효율	98 %
비틀림 저항	6 Nm/arcmin
제품 중량	2,000 g
기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트	80G 80P
재질 사항	RoHS 에 승인