



# 원형 실린더 EG-16-40

Part Number: 2420

FESTO

복귀 스프링



## 자료 시트

특징	값
행정거리	40 mm
피스톤 직경	16 mm
쿠션	쿠션 없음
위치 감지	없음
사양	단일 끝단 피스톤 로드
작동 압력	2 ... 8 bar
작동 모드	단동 푸쉬 동작
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
주변 온도	-20 ... 80 °C
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	121 N
공압 연결구	G1/8